



СИСТЕМИ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ

МЕБЛЕВА ФУРНІТУРА

Все Для Меблів®

м.Львів 79037

вул. Б. Хмельницького, 188

тел./факс 8 (0322) 52-32-04

тел. 8 (032) 244-23-67

e-mail: vdm@lviv.farlep.net

http:// www.vdm.com.ua

вул. Шевченка, 120

тел./факс 8 (032) 242-242-2


вул. Виговського, 67

тел. 8 (032) 292-81-92

вул. Личаківська, 154

тел. 8 (0322) 71-81-51

Підйомний механізм для шафи-ліжка вертикального відкидання серії MLA108



Механізм серії 108 призначений для ліжок вертикального відкидання.


У комплект входять ліва і права частини.

Механізм розрахований на визначену вагу основи ліжка:

- 108/1 - до 70 кг
- 108/2 - до 100 кг
- 108/3 - до 140 кг

[Геометричні розміри і установчі розміри \(схема присадки\)](#)

Ліва і права частини механізму являють собою розбірний корпус, дві частини якого скріплені металевою скобою.





СИСТЕМИ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ

МЕБЛЕВА ФУРНІТУРА

Все Для Меблів®

м.Львів 79037

вул. Б. Хмельницького, 188

тел./факс 8 (0322) 52-32-04

тел. 8 (032) 244-23-67

e-mail: vdm@lviv.farlep.net

<http://www.vdm.com.ua>

вул. Шевченка, 120

тел./факс 8 (032) 242-242-2


вул. Виговського, 67

тел. 8 (032) 292-81-92

вул. Личаківська, 154



тел. 8 (0322) 71-81-51


Зусилля підйому ліжка забезпечує комплект з 9 витих пружин з кожної сторони.



Регулювання натягу пружин проводиться регулювальним гвинтом. При необхідності суттєво зменшити потужність зусилля підйому механізму, можна зняти одну або декілька пружин. Пружини треба знімати симетрично з правої та лівої частини.

Мінімальна глибина шафи визначається розмірами механізму і за рекомендацією виробника становить 450 мм





СИСТЕМИ РОЗСУВНИХ ДВЕРЕЙ

МЕБЛЕВА ФУРНІТУРА

Все Для Меблів®

м.Львів 79037

вул. Б. Хмельницького, 188

тел./факс 8 (0322) 52-32-04

тел. 8 (032) 244-23-67

e-mail: vdm@lviv.farlep.net

<http://www.vdm.com.ua>

вул. Шевченка, 120

тел./факс 8 (032) 242-242-2

вул. Виговського, 67

тел. 8 (032) 292-81-92

вул. Личаківська, 154

тел. 8 (0322) 71-81-51

Схема присадки механізму MLA108

Схема присадки механізму 108/1, 108/2, 108/4

